

## Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 40 024 9928
Beschreibung	Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19400249928">https://b2b.harting.com/19400249928</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han <sup>®</sup> HPR EasyCon
Gehäuseart	Montagedeckel
Gehäusebeschreibung	für Sockelgehäuse für Tüllengehäuse

### Ausführung

Baugröße	24 HPR
Ausführung	seitlicher Kabeleingang
Kabeleingang	1x M50
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	6 Nm Montagedeckel 6 Nm Abstandsbolzen
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	450 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140175419
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder