

har-port USB 3.0 A-A PFT white



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 452 1919
Beschreibung	har-port USB 3.0 A-A PFT white
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09454521919

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-port
Komponente	Serviceschnittstellen
Beschreibung	USB 3.0

Ausführung

Art der Verbindung	Typ A Buchse - Typ A Buchse
Befestigung	schraubbar in Gehäusewand

Technische Kennwerte

Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
Steckzyklen	≥1.500
Schutzart nach IEC 60529	IP20

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse	weiß
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Naphthalin

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	16 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140222939
eCl@ss	27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel)