




Pushing Performance
Since 1945

har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED



Artikelnummer	09 07 001 0225 300
Beschreibung	har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09070010225300

Bezeichnung

Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Verteilerboxen
Beschreibung	vormontierte Stammleitung

Ausführung

Kabellänge	2 m
Gesamtzahl der Ports	4
Adernaufbau	3x AWG 18 + 8x AWG 22
Kontaktanzahl	5

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	9 A
Bemessungsspannung	10 V DC 30 V DC
Grenztemperatur	-30 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Anzahl der Kanäle pro Port	2
Schaltungslogik	PNP

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
-----------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 2238 CYJV.E500416 CSA-C22.2 CYJV7.E500416
----------	---

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss	27440108 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler