Pushing Performance
Since 1945

Han Dummy Module (500 pcs)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 000 9950 XL
Beschreibung	Han Dummy Module (500 pcs)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140009950XL

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® Dummy Modul
Modulgröße	Einzelmodul

Ausführung

Geschlecht	Stift Buchse

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	500
Nettogewicht	3,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140018785
eCl@ss	27440392 Steckverbinder (Zubehör)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com