
Pushing Performance
Since 1945

Han shielded module basic, female



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 027 3121
Beschreibung	Han shielded module basic, female
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140273121

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® Shielded Modul basic
Modulgröße	Einzelmodul
Modulbeschreibung	mit 180° Schirmelement

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	27
weitere Kontakte	+ Schirmung
Hinweise	Crimpkontakte bitte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,09 ... 0,52 mm²
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	32 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	$>10^{10}$ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	0,01 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140185005
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com