

Han ID Module Plug Profinet



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 80 615 0100
Beschreibung	Han ID Module Plug Profinet
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09806150100

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Bezeichnung	Han-Smart®
Modultyp	ID Profinet
Modulgröße	Einzelmodul
Modulbeschreibung	Speichermodul / CPU
Merkmale	Modul zur Identifikation von industriellen Komponenten Profinet I/O Kommunikationsprotokoll Konformitätsklasse B SNMP-fähig (V1, V2C)

Ausführung

Speicher	32 KByte Flash
Schreibzyklen	≥100.000
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	7
Hinweise	GSD Software-Datei und Bedienungsanleitung finden Sie im eCatalogue als Download.

Anschlussdaten

Leistungsaufnahme	<2 W
-------------------	------

Technische Kennwerte

Betriebstemperatur	-40 ... +70 °C
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP20
Echtzeitklasse	RT nach IEC 61158

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC) Liquid-crystal polymer (LCP)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau) weiß
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60721-3-3
	EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
	EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
	EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
	EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
	EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
	IEC 61158
PROFINET	ja
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	28,44 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140185067
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)