
Pushing Performance
Since 1945

ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 010 1822 005
Beschreibung	ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33480101822005

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING ix Industrial®
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING ix Industrial® Typ A
Steckverbinder 2	HARTING ix Industrial® Typ A
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	0,5 m
Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Kodierung	Typ A

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6_A Klasse E_A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s

HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG | In der Tütenbeke 22 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-0 | info@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +60 °C

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	FRNC (LSZH)
Farbe Kabel	blau
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-124
	IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-2 Halogenfreiheit
	IEC 61034 Rauchdichte

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	34 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)

HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG | In der Tütenbeke 22 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-0 | info@HARTING.com | www.HARTING.com