

PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 845 1563
Beschreibung	PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09458451563

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Zubehörtyp	Outlet

Ausführung

Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Befestigung	Wandmontage
Lieferumfang	2 Port-Outletgehäuse mit Abdeckkappen Kabelmanagement Kabelverschraubung Beschriftungsfeld 2x RJ45 Kabelbuchse 09 45 545 1562 Montageanleitung

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm ² starr 0,22 ... 0,32 mm ² flexibel
Leiterquerschnitt	AWG 24 ... AWG 22
Aderaußendurchmesser	1,7 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67
Kabeldurchmesser	6 ... 9 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC) glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse	weiß
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140235823
eCl@ss	27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)