

Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 7-10,5mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 00 000 5087
Beschreibung	Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 7-10,5mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09000005087

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤10 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	24
Grenztemperatur	-40 ... +130 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68
Verschraubungsgröße	Pg 16
Klemmbereich	7 ... 10,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabelverschraubungen	Metall
Farbe Zubehör	grün
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

California Proposition 65 Stoffe	Blei
	Nickel
	Naphthalin

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	38,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	84849000
GTIN	5713140001688
eCl@ss	27144432 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)