

# Kontakt - Entstörung

250 V AC

## Kondensator - Widerstand Kombination

Anschlüsse: Isolierte Leitung 0,5mm<sup>2</sup> NYFAFW,  
Standardlänge 75mm, 6mm abisoliert

Umhüllung: Kunststoffbecher mit Epoxidharz  
Vergossen

Kapazität [µF]	Widerstand [Ω]	Maße in mm Ø x L	Typ Nr
0,05	50	16 x 34	9726
0,05	100	16 x 34	9727
0,05	220	16 x 34	9718
0,1	50	16 x 34	9728
0,1	100	16 x 34	9729
0,1	220	16 x 34	9719
0,22	50	18 x 37	9720
0,22	100	18 x 37	9721
0,22	220	18 x 37	9722
0,5	50	20 x 37	9723
0,5	100	20 x 37	9724
0,5	220	20 x 37	9725

