


RAFIX 16, PCB plug-in socket



fields of application

- Measurement-control-regulation
- Electrical engineering
- Mechanical and system engineering
- Industrial robots

special features

- Suitable for RAFIX 16 switching elements with plug-in connection

description

Connection accessories for RAFIX 16 switching elements.

Zum Einlöten in Leiterplatten. Die Leiterplatte mit den Stecksockeln wird auf die Schaltelemente/Lampenfassungen aufgesteckt. Eine weitere Befestigung der Leiterplatte am Schaltelement ist nicht notwendig. Printanschlüsse 3,5 mm lang, für 1,3 mm Bohrung.

technical data

➤ general

Operating temperature, min.	-25 °C
Operating temperature, max.	70 °C
Packaging unit	50 pcs.
net weight	5.4 g
MOQ order	50 pcs.
RoHS compliant	Yes
REACH compliant	Yes

direct links

- [RAFI eCatalog](#)

➤ mounting diameters


Outside dimension, length	24 mm
Outside dimension, width	22 mm
Outside dimension, height	14.5 mm

➤ mechanical data

Terminal on the rear	THT
----------------------	-----

drawings

System drawing



System drawing

