

KERN 357-12

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 72×72×115 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 2,0 kg

Bruttogewicht ca. 2,0 kg

Versandgewicht 2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-120-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-120-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-120-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761289031

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	238,0952
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	4,8186
Gewicht OIML-Klasse	M2
Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	300 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	60×100 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-642
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----