

KERN 357-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1190,4762
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	24,093
Gewicht OIML-Klasse	M2
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,6 g
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	100×185 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-644
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	115×115×198 mm
--------------------------------	----------------

Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-140-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-140-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-140-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761289062
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

