

SAUTER CE RR12

KERN

Gelenkkopf mit M12-Gewinde, rostfreier Stahl, nur passend für Modelle mit Nennlast ≤ 750 kg



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Gelenkkopf

Bauform

Material	Stahl, rostfrei
----------	-----------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×100×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761222359
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

