

KERN OAB 20LED

KERN

Präzise und langlebig: Der zuverlässige Begleiter für Ihr Labor



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Polarimeter
Produktgruppe	Manuelles Polarimeter
Produktfamilie	OAB-L

Messsystem

Teilung	1°
Lupenvergrößerung	3x
Optische Rotation [Max]	+180°
Optische Rotation [Min]	-180°
Nonius	0,05°
Wellenlänge	589 nm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	500×130×330 mm
Polarimetertyp	Manuell
Lichtquelle	LED
Stabilisationsdauer Lampe	0 min
Messbehältnisse	Glasküvette 100mm Glasküvette 200mm
Okular-Fokus	✓
Leuchtmittel Lebensdauer	ca. 50.000 h

Energieversorgung

Netzteil Art	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Stromversorgung abnehmbar	fest angeschlossen
Strombuchse für Netzteil	Schuko

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	570×210×410 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	9,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761476196
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

