

KERN YKA-42

Steckernetzteil 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, Standard EURO/US/AUS/UK/CH

KERN



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×150×63 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,25 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761236493
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Steckernetzteil

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	70×70×40 mm
Material	Kunststoff

Energieversorgung

Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO AUS UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 1 A
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Minus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.1 mm, lang 9.5 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---