

# Produktdatenblatt

## DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

ANGABEN	Wert	Einheit
1. Name oder Warenzeichen des Lieferanten	faytech	
2. Modellkennung	FT121TMCAPOB	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	F	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	11,0	W
5. Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend	
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend	W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,0	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	1,0	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	1,0	W
10. Art des elektronischen Displays	Monitor	
11. Seitenverhältnis	4 : 3	
12. Bildschirmauflösung (Pixel)	1 024 x 768	Pixel
13. Bildschirmdiagonale	30,7	cm
14. Bildschirmdiagonale	12	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche	453,0	cm <sup>2</sup>
16. Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein	
18. Spracherkennungssensor vorhanden	Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20. Bildwiederholfrequenz	60	Hz
21. Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):		
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)		
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)		
24. Art der Stromversorgung (Netzteil):	Extern	
i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-
	Eingangsspannung	-
	Ausgangsspannung	-
ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-
	Benötigte Ausgangsspannung	-
	Benötigte Stromstärke	-
	Benötigte Stromfrequenz	-