

CH10x38 MM 20A/1000V AC/DC



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002625407
Beschreibung	CH10x38 MM 20A/1000V AC/DC
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	20
Typ	CH
Größe	CH10
Charakteristiken	gR
Bemessungsspannung DC	1000
Abmessungen	10x38
Abschaltleistung DC (kA)	30
Pd (W)	3,15
Standard	IEC 60269-4
Anwendung	Multimeter Sicherung
efuse	1

Online-Produktseite 

Sonstige Dokumentation




[technischer Datenkatalog](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[Eplan file](#)

Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC002704
Klassifizierungsname	Zylindrische Sicherung
Bemessungsstrom	20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	1000
Baugröße	CH10
Bemessungsspannung DC	1000
Anwendung	Multimeter fused
Betriebsklasse	sonstige
Abschaltleistung	30kA

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_ITCH ARACTERISTIC



Maßzeichnung

