

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchs-kennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke CROSSCALL		2. Modellkennung STELLAR-M6 CHAMONIX	
3. Allgemeine Produktparameter:			
Parameter		Wert	
4. Art des Geräts		Smartphone	
5. Betriebssystem		Android	
6. Energieeffizienzklasse		A	
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Ja	
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		56	
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000	
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		4 330	
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein	
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		270	
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.	
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		A	
15. Eindringenschutzgrad		IP68	
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		1,50	
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		6	
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	5	
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C	
Angaben zur Reparierbarkeit:			
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7	
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		A	
21. Reparierbarkeitsindex		4,14	
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,35	
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		3,00	
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		4,00	
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{Sp})		5	

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	https://www.crosscall.com/fr_FR/pieces-detachees.html
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	https://www.crosscall.com/fr_FR/userguides/
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://www.crosscall.com/fr_FR/pieces-detachees.html
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	60

EPREL-Eintragungsnummer 2435900 Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 10/10/2025.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435900
Lieferant: CROSSCALL (Hersteller)		Website: https://www.crosscall.com/
Kundenbetreuung:		
Name: Veille règlementaire		Website:
E-Mail-Adresse: notification@crosscall.com		Telefonnummer: 0442607570
Anschrift: Rue Paul Langevin 245 13290 AIX-EN-PROVENCE Frankreich		