

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

	Parameter	Parameter-Wert und Genauigkeit	Einheit
1.	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Apple	
	Anschrift des Lieferanten	Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23YK84 Cork Ireland	
2.	Modellkennung	A2525	
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E	
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	21,2	W
5.	Energieeffizienzklasse (HDR)	n. zutr.	
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	n. zutr.	W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	n. zutr.	W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5	W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	n. zutr.	W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor	
11.	Seitenverhältnis	16:9	ganze Zahl
12.	Bildschirmauflösung	5120 x 2880	Pixel
13.	Bildschirmdiagonale	68,3	cm
14.	Bildschirmdiagonale	27	Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	19,9	dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Ja	
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Ja	
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60	Hz
21.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	8	Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)	7	Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	5	Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	1	Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern	
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)		
	i.		n. zutr.
	ii.	Eingangsspannung	n. zutr.
	iii.	Ausgangsspannung	n. zutr.
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)		
	i.	Name oder Liste unterstützter Normen	n. zutr.
	ii.	Benötigte Ausgangsspannung	n. zutr.
	iii.	Benötigte Stromstärke (Mindestwert)	n. zutr.
	iv.	Benötigte Stromfrequenz	n. zutr.