Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

ANGABEN		Wert	Einheit
1. Name oder Warenzeichen des Lieferanten		WORTMANN/Terra	
2. Modellkennung		LCD/LED 3280W	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		G	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		39,0	W
5. Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)		Nicht zutreffend	
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		Nicht zutreffend	W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0,2	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0,3	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		Nicht zutreffend	W
10. Art des elektronischen Displays		Monitor	
11. Seitenverhältnis		16 : 9	
12. Bildschirmauflösung (Pixel)		2 560 x 1 440	Pixel
13. Bildschirmdiagonale		80,0	cm
14. Bildschirmdiagonale		32	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche		2 744,0	cm^2
16. Verwendete Panel-Technologie		LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		Nein	
18. Spracherkennungssensor vorhanden		Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden		Nein	
20. Bildwiederholfrequenz		144	Hz
21. Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):			
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)			
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)			
24. Art der Stromversorgung (Netzteil):		Intern	
i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-	
	Eingangsspannung	-	V
	Ausgangsspannung	-	V
ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-	
	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	Benötigte Stromstärke	-	A
	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz