

EN:

devolo

devolo WiFi 6 Stick nano

Technical Data



Connection

USB	2.0 Type A
-----	------------

Wi-Fi

Standards	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band
Channel widths	20/40/80MHz
Data rate	2,4GHz: up to 573mbps 5GHz: up to 1201mbps

Administration

Device driver	Windows 10 / 11 Linux
---------------	--------------------------

Environment and physical data

Temperature (Storage • Operating)	-20°C to 60°C • 0°C to 40°C
Dimensions (without socket)	25,5mm x 16mm x 9mm
Ambient conditions	10-90% Humidity (non-condensing)

DE:

devolo

devolo WiFi 6 Stick nano

Technische Daten



Anschlüsse

USB	2.0 Typ A
-----	-----------

WLAN

Standards	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band
Kanalbreiten	20/40/80MHz
Datenraten	2,4GHz: bis zu 573mbps 5GHz: bis zu 1201mbps

Verwaltung

Gerätetreiber	Windows 10 / 11 Linux
---------------	--------------------------

Umgebung und physikalische Daten

Temperatur (Lager • Betrieb)	-20°C to 60°C • 0°C to 40°C
Maße (ohne Stecker)	25,5mm x 16mm x 9mm
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

FR:

devolo

devolo WiFi 6 Stick nano

Données techniques



Connexions

USB	2.0 Taper A
-----	-------------

Wi-Fi

Standards	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band
Largeurs de canaux	20/40/80 MHz
Débits de données	2,4GHz: jusqu'à 573mbps 5GHz: jusqu'à 1201mbps

Administration

Pilotes de périphérique	Windows 10 / 11 Linux
-------------------------	--------------------------

Environnement et données physiques

Température (Stockage • Fonctionnement)	-20°C jusqu'à 60°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (hors prise)	25,5mm x 16mm x 9mm
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

NL:

devolo

devolo WiFi 6 Stick nano

Technische gegevens



Ports

USB	2.0 Type A
-----	------------

Wi-Fi

Standaarden	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band
Kanaalbreedtes	20/40/80 MHz
Datasnelheden	2,4GHz: tot 573mbps 5GHz: tot 1201mbps

Administratie

Apparaatstuurprogramma's	Windows 10 / 11 Linux
--------------------------	--------------------------

Omgeving en fysieke gegevens

Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-20°C tot 60°C • 0°C tot 40°C
Afmetingen (zonder stekker)	25,5mm x 16mm x 9mm
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

ES:

devolo WiFi 6 Stick nano

Datos técnicos



Conexiones

USB	2.0 Type A
-----	------------

Wi-Fi

Estándares	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band
Anchos de canal	20/40/80MHz
Velocidad de transmisión	2,4GHz: hasta 573mbps 5GHz: hasta 1201mbps

Administración

Controlador de dispositivo	Windows 10 / 11 Linux
----------------------------	--------------------------

Datos ambientales y físicos

Temperatura (Almacenamiento • Operando)	-20°C a 60°C • 0°C a 40°C
Dimensiones (sin enchufe)	25,5mm x 16mm x 9mm
Condiciones ambientales	10-90% de humedad del aire (sin condensación)

© 2025 devolo solutions GmbH, Germany.

All rights reserved. Technical data subject to change without notice. /

Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. /

Tous droits réservés. Sous réserve de modification technique sans préavis. /

Alle rechten voorbehouden. Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. /

Reservados todos los derechos. Datos técnicos sujetos a modificación sin previo aviso.

Version: 2025/06/11