🚚 KOSTENLOSE LIEFERUNG für Bestellungen über 79€

TopAC Portable EV charger 11kW EVE01-11R

Schaltplan

Model	EVE01-11R
Plug type	CEE plug (16 A, three-phase)
Product total length	5.6 meters
Rated input voltage	400 V AC
Rated output voltage	400 V AC
Rated output current	6 - 16 A (selectable)
Rated max power	Up to 11,000 W
Cable insulation resistance	> 1000 MΩ (DC 500 V)
Input cable size	5×2.5 mm² + 2×0.5 mm²
Output cable size	5×2.5 mm² + 1×0.5 mm²
Charging connector	Type 2 (EN62196)
Power system	TN-C, TN-S
Working temperature	-25°C to +45°C
Wi-Fi	
Protocol	802.11 b/g/n
RF band	2412 - 2484 MHz
Max. RF power	< 20 dBm
Range	Up to 30 m / 100 ft indoors, 50 m / 160 ft outdoors (depends on conditions)
Bluetooth	
Protocol	5
RF band	2402 - 2480 MHz
Range	Up to 10 m / 33 ft indoors, 30 m / 100 ft outdoors (depends on conditions)
Smart Capabilities	

Schedules	20
Webhooks (URL actions)	20 with 5 URLs per hook
Scripting	No
MQTT	Yes
UDP	Yes
Advanced schedules	Yes
KVS (Key-Value Store)	Yes

Download user and safety guide

Device compliance

Newsletter abonnieren

Deine Mail-Adresse

Mit dem Ankreuzen dieses Kästchens stimme ich zu, Newsletter und Marketinginformationen zu Shelly Produkten, Dienstleistungen und gemeinsamen Kampagnen mit Shelly Partnern per E-Mail gemäß der Datenschutzerklärung zu erhalten. Mir ist bewusst, dass ich mich jederzeit wieder abmelden kann.

Unternehmen

Hilfe

Mehr erfahren

Information

© Copyright Shelly 2026.