













SPOT SET ADJUSTABLE 3X 4.9W



	EAN	W	lm light source	lm output	K	Θ _{beam} (°C)	V~	mA	Hz	PF	▽ (°)	
SPOT SET ADJ 4.9W 827 36DEG SN	4099854595554	4.9	420	270	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	36	15000
SPOT SET ADJ 4.9W 827 36DEG WT	4099854595578	4.9	420	280	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	36	15000
SPOT SET ADJ 4.9W 827 36DEG BK	4099854595592	4.9	420	260	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	36	15000
SPOT SET ADJ 4.9W 827 36DEG GB	4099854595615	4.9	420	270	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	36	15000
SPOT SET ADJ 4.9W 827 120DEGSN	4099854595639	4.9	420	200	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	120	15000
SPOT SET ADJ 4.9W 827 120DEGWT	4099854595653	4.9	420	220	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	120	15000
SPOT SET ADJ 4.9W 827 120DEGBK	4099854595677	4.9	420	190	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	120	15000
SPOT SET ADJ 4.9W 827 120DEGGB	4099854595707	4.9	420	200	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	120	15000
SPOT SETADJ 4.9W827 DIM 120DEGSN	4058075853799	4.9	420	200	2700	-20... +40	220- 240	33	50/60	0.4	120	15000
SPOT SETADJ 4.9W827 DIM 120DEGWT	4058075853812	4.9	420	220	2700	-20... +40	220- 240	33	50/60	0.4	120	15000
SPOT SETADJ 4.9W827 DIM 120DEGBK	4058075853836	4.9	420	190	2700	-20... +40	220- 240	33	50/60	0.4	120	15000







	EAN	n		 QR code	ENERGY * X =
SPOT SET ADJ 4.9W 827 36DEG SN	4099854595554	3	AC87594		F
SPOT SET ADJ 4.9W 827 36DEG WT	4099854595578				
SPOT SET ADJ 4.9W 827 36DEG BK	4099854595592				
SPOT SET ADJ 4.9W 827 36DEG GB	4099854595615				
SPOT SET ADJ 4.9W 827 120DEGSN	4099854595639				
SPOT SET ADJ 4.9W 827 120DEGWT	4099854595653				
SPOT SET ADJ 4.9W 827 120DEGBK	4099854595677				
SPOT SET ADJ 4.9W 827 120DEGGB	4099854595707	3	AC87606		F
SPOT SETADJ 4.9W827 DIM 120DEGSN	4058075853799				
SPOT SETADJ 4.9W827 DIM 120DEGWT	4058075853812				
SPOT SETADJ 4.9W827 DIM 120DEGBK	4058075853836				


* ① Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ② This product contains a light source of energy efficiency class <X>. ③ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. ④ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑤ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑥ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑦ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑧ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑨ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. ⑩ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. ⑪ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. ⑫ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑬ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). ⑭ Ez a termék egy <X> energiatételekényiségi osztályú fényforrást tartalmaz. ⑮ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ⑯ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. ⑰ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <X>. ⑱ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. ⑲ Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. ⑳ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. ㉑ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. ㉒ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. ㉓ Siamo gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. ㉔ Šis s ražojams satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. ㉕ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. ㉖ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉗ Буд өніде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** ① Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten ② Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel ③ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista ④ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional ⑤ Verifique a adequação da parede/techo. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional ⑥ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή ⑦ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies ⑧ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning ⑨ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta ⑩ Sjekk om veggens/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker ⑪ Kontroller væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning ⑫ Kontrolujte vhodnosť steny/stropu. Pokiaľ si nejste jisti, vyhľadajte odbornú pomoc ⑬ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией ⑭ Elle-nőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertől tanácsot ⑮ Sprawdz, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby ⑯ Skontrolujte vhodnosť steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc ⑰ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka ⑱ Duvann/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın ⑲ Verifiera riktnadheten zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet ⑳ Verificati dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate ㉑ Проверте пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет ㉒ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaali nõu ㉓ Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonės, kreipkitės į specialistą ㉔ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidrību gadījumā meklējiet profesionālu padomu ㉕ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet ㉖ Переверте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією ㉗ Қабырғаның/төбенің жарамдылығы тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз

*** ① Schnellverbinder mit Durchgangsverdrahtungsoption. ② Connecteur rapide avec option de câblage traversant. ③ Connettore rapido con opzione di cablaggio passante. ④ Conector rápido con opción de cableado pasante. ⑤ Conector rápido com opção de cablagem continua. ⑥ Γρήγορος σύνδεσμος με δυνατότητα διατμητικού καλώδιου. ⑦ Snelle connector met doorbedradingsoptie. ⑧ Snabbkoppling med möjlighet till kabelgenomföring. ⑨ Pikaliitin, jossa on läpilojotusvaihtoehto. ⑩ Hurtigkobling med mulighed for gennemgående ledning. ⑪ Hurtigkobling med mulighed for gennemgående ledningsføring. ⑫ Rychlospojka s možností průchodného zapojení. ⑬ Быстрый разъем с возможностью сквозного подключения. ⑭ Gyorscsatlakozó átmenő kábelzással. ⑮ Szybkołączka z możliwością przekładowania przelotowego. ⑯ Rychlý konektor s možnosťou priechodného zapojenia. ⑰ Hitri priključek z možnostjo ožičenja. ⑱ Geçgici kablolama imkânı sunan hizi konektör. ⑲ Brzi priključak s mogućnošću sprovačenja žica. ⑳ Conector rapid cu opțiune de cablare directă. ㉑ Конектор за бързо свързване с опция за директно окабеляване. ㉒ Kiirühidne koos läbiviitmisega võimalusega. ㉓ Greito prijungimo jungtis su laidų prikimtimi. ㉔ Ātrās savienotājs ar opciju saur elektroinstalāciju. ㉕ Брзи конектор са опцијом спровођења ожичења. ㉖ Конектор швидкого монтажу з можливістю наскрізного проведено кабелю. ㉗ Өткізгіш арқылы қосу мүмкіндігі бар жылдам қосқыш.

**** ☞ Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten wieder fest, um die Position zu sichern, wenn sich der Winkel des Strahlers nach wiederholten Anpassungen löst.

☞ Si l'angle du projecteur se desserre après des réglages répétés, resserrez les vis des deux côtés pour le fixer en place. ☞ Se l'angolo del faretti si allenta dopo ripetute regolazioni, serrare nuovamente le viti su entrambi i lati per fissare la posizione. ☞ Si el ángulo del foco se afloja después de ajustarlo repetidamente, vuelva a apretar los tornillos de ambos lados para fijarlo en su sitio. ☞ Se o ângulo do foco se soltar após ajustes repetidos, reaperte os parafusos em ambos os lados para fixar a posição. ☞ Εάν η γωνία του προβολέα χαλαρώσει μετά από επανειλημμένες ρυθμίσεις, σφίξτε ξανά τις βίδες και στις δύο πλευρές για να σταθεροποιησετε τη θέση. ☞ Als de hoek van de schijnwerper na herhaalde aanpassingen losraakt, draai dan de schroeven aan beide zijden weer vast om de positie vast te zetten. ☞ Om spotlightsvinkelen lossnar efter uppreade justeringar, dra åt skruvarna på båda sidor för att säkra positionen. ☞ Jos kohdevalon kulma löystyy toistuvien säätöjen jälkeen, kiristä molemmilla puolilla olevat ruuvit uudelleen asennon varmistamiseksi. ☞ Dersom spotvinkelen løsner etter gjentatte justeringer, strammer du skruene på begge sider for å sikre plasseringen. ☞ Hvis spotlysets vinkel bliver løs efter gentagne justeringer, skal du stramme skruerne på begge sider for at sikre positionen. ☞ Pokud se uhl bodového světla po opakovaných úpravách uvolní, utáhněte šrouby na obou stranách, aby se zajistila jeho poloha. ☞ Если угол наклона прожектора изменяется после повторных регулировок, затяните винты с обеих сторон, чтобы зафиксировать его положение. ☞ Ha a spotlámpa szöge az ismételt beállítások után meglazul, a pozíció rögzítéséhez húzza meg újra a csavarokat mindkét oldalán. ☞ Jeśli ustawienie kątownika reflektora po wielu regulacjach stanie się luźne, należy ponownie dokręcić śruby po obu stronach, aby przytwierdzić go w danym położeniu. ☞ Ak sa uhol svetlometu po opakovaných úpravách uvoľní, dotiahnite skrutky na oboch stranách, aby ste zaistili jeho polohu. ☞ Če se kot reflektorja po večkratnih nastavitvah zrahlja, ponovno privijte vijake na obeh straneh, da ga pritrdite na svoje mesto. ☞ Tekrar ayarlandıktan sonra spot lambasının açısı gevşerse konumu sabitlemek için her iki taraftaki vidaları yeniden sıkın. ☞ Ako se reflektor počne klimati nakon podešavanja, ponovno zategnite vijke s obje strane kako biste ga učvrstili. ☞ Dacă unghiul reflectorului se slăbește după reglări repetate, strângeți din nou șuruburile de pe ambele părți pentru a fixa poziția. ☞ Ако ъгълът на прожектора се промени поради разхлабване след многократни настройки, затегнете отново винтовете от двете страни, за да го фиксирате в желаната позиция. ☞ Kui prožektoril nurk läheb pärast korduvat reguleerimist lahti, pinguta asendi fikseerimiseks kruvisid mõlemal küljel ☞ Jei po pakartotinio reguliavimo prožektoriaus kampas atsilaisvina, vėl prisukite varžtus abiejose pusėse, kad užfiksuotumėte padėtį. ☞ Ja prožektora lenkis pēc atkārtotas regulēšanas kļūst vaļīgs, pievelciet skrūves abās pusēs, lai nostiprinātu pozīciju. ☞ Ako se yrao reflektora olašavi nakon ponovljenih podešavanja, ponovo zategnite zavrtnje sa obe strane da biste fiksirali položaj. ☞ Якщо після багаторазового регулювання точковий світильник розхитається, знову затягніть гвинти з обох боків, щоб зафіксувати його положення. ☞ Қайта-қайта реттегеннен кейін прожектордың бұрышы босап кеткен жағдайда, орнын мықтап бекіту үшін екі жақтағы бұраңдаларды қайта қатайтыңыз.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

☞ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

G11235861
17.10.2025