













SPOT SET

ADJUSTABLE CCT 3X 4.9W



	EAN	W	lm light source	lm output	K	Θ _{amb} (°C)	V ₋	mA	Hz	PF	▽(°)	
SPOT SET ADJ 4.9W CCT 120DEGSN	4099854595721	4.9	420	210	2700/4000/ 6500	-20... +40	220- 240	42	50/60	0.4	120	15000
SPOT SET ADJ 4.9W CCT 120DEGWT	4099854595745	4.9	420	230	2700/4000/ 6500	-20... +40	220- 240	42	50/60	0.4	120	15000
SPOT SET ADJ 4.9W CCT 120DEGBK	4099854595769	4.9	420	200	2700/4000/ 6500	-20... +40	220- 240	42	50/60	0.4	120	15000
SPOT SET ADJ 4.9W CCT 120DEG GB	4099854595844	4.9	420	210	2700/4000/ 6500	-20... +40	220- 240	42	50/60	0.4	120	15000





SPOT SET ADJUSTABLE CCT 3X 4.9W



					
	EAN	n		 QR code	ENERGY * X =
SPOT SET ADJ 4.9W CCT 120DEGSN	4099854595721	3	AC87611		F
SPOT SET ADJ 4.9W CCT 120DEGWT	4099854595745				
SPOT SET ADJ 4.9W CCT 120DEGBK	4099854595769				
SPOT SET ADJ 4.9W CCT 120DEG GB	4099854595844				


* Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). Ez a termék egy <X> energetikai-konysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>. Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning Tarkista seinän/katon sopivus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta Sjekk om vegg/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker Kontrollér væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией Elle-nőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertű tanácsot Sprawdz, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby Skontrolujte vhodnost stěny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc Preverite primnost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka Duvann/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet Verificati dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate Проверете пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalt nõu Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidribu gadījumā meklējiet profesionālu padomu Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією Қабырғаның/тебенің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгіріңіз

*** Schnellverbinder mit Durchgangsverdrahtungsoption. Connecteur rapide avec option de câblage traversant. Connettore rapido con opzione di cablaggio passante. Conector rápido con opción de cableado pasante. Conector rápido com opção de cablagem continua. Γρήγορος σύνδεσμος με δυνατότητα διαπερνώντας καλώδιωση. Snelle connector met doorbedradingsoptie. Snabbkoppling med möjlighet till kabelgenomföring. Pikaliitin, jossa on läpipohtodusvaihtoehto. Hurtigkobling med mulighet for gjennomgående ledning. Hurtigkobling med genennemgående ledningsforing. Rychlospojka s možností průchodho zápojení. Быстрый разъем с возможностью сквозного подключения. Gyorscsatlakozó átmenő kábelezéssel. Szybkołączka z możliwością okablowania przelotowego. Rychlý konektor s možností přechodného zapojení. Hitri priključek z možnostjo ožičenja. Geçişli kablolama imkânı sunan hızlı konektör. Brzi priključak s mogućnošću provlačenja žica. Conector rapid cu opțiune de cablare directă. Конектор за бързо свързване с опция за директно окабеляване. Kiirühendus koos läbiviuhitumise võimalusega. Greito prijungimo jungtis su laidų parinktimi. Ātrais savienotājs ar opciju saur elektroinstalāciju. Брзи конектор са опцијом спровођења ожичења. Конектор швидкого монтажу з можливістю наскрізного проведення кабелю. Озткігіш арқылы қосу мүмкіндігі бар жылдам қосқыш.

**** ⑤ Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten wieder fest, um die Position zu sichern, wenn sich der Winkel des Strahlers nach wiederholten Anpassungen löst. ⑥ Si l'angle du projecteur se desserre après des réglages répétés, resserrez les vis des deux côtés pour le fixer en place. ⑦ Se l'angolo del faretto si allenta dopo ripetute regolazioni, serrare nuovamente le viti su entrambi i lati per fissare la posizione. ⑧ Si el ángulo del foco se afloja después de ajustarlo repetidamente, vuelva a apretar los tornillos de ambos lados para fijarlo en su sitio. ⑨ Se o ângulo do foco se soltar após ajustes repetidos, reaperte os parafusos em ambos os lados para fixar a posição. ⑩ Εάν η γωνία του προβολέα χαλαρώσει μετά από επανειλημμένες ρυθμίσεις, σφίξτε ξανά τις βίδες και στις δύο πλευρές για να σταθεροποιησετε τη θέση. ⑪ Als de hoek van de schijnwerper na herhaalde aanpassingen losraakt, draai dan de schroeven aan beide zijden weer vast om de positie vast te zetten. ⑫ Om spotlightsvinkeln lossnar efter upprepade justeringar, dra åt skruvarna på båda sidor för att säkra positionen. ⑬ Jos kohdevalon kulma löystyy toistuvien säätöjen jälkeen, kiristä molemmilla puolilla olevat ruuvit uudelleen asennon varmistamiseksi. ⑭ Dersom spotvinkelen løsner etter gjentatte justeringer, strammer du skruene på begge sider for å sikre plasseringen. ⑮ Hvis spotlyssets vinkel bliver løs efter gentagne justeringer, skal du stramme skruerne på begge sider for at sikre positionen. ⑯ Pokud se uhl bodového světla po opakovaných úpravách uvolní, utáhněte šrouby na obou stranách, aby se zajistila jeho poloha. ⑰ Если угол наклона прожектора изменяется после повторных регулировок, затяните винты с обеих сторон, чтобы зафиксировать его положение. ⑱ Ha a spotlámpa szöge az ismételt beállítások után meglazul, a pozíció rögzítéséhez húzza meg újra a csavarokat mindkét oldalán. ⑲ Jeśli ustawienie kątowne reflektora po wielu regulacjach stanie się luźne, należy ponownie dokręcić śruby po obu stronach, aby przytwierdzić go w danym położeniu. ⑳ Ak sa uhol svetlometu po opakovaných úpravách uvoľní, dotiahnite skrutky na oboch stranách, aby ste zaistili jeho polohu. ㉑ Če se kot reflektora po večkratnih nastavitvah zrahlja, ponovno privijte vijake na obeh straneh, da ga pritrdite na svoje mesto. ㉒ Tekrar ayarlandıktan sonra spot lambasının açısı gevşerse konumu sabitlemek için her iki taraftaki vidaları yeniden sıkın. ㉓ Ako se reflektor počne klimati nakon podešavanja, ponovno zategnite vijke s obje strane kako biste ga učvrstili. ㉔ Dacă unghiul reflectorului se slăbește după reglări repetate, strângeți din nou șuruburile de pe ambele părți pentru a fixa poziția. ㉕ Ако ъгълът на прожектора се промени поради разхлабване след многократни настройки, затегнете отново винтовете от двете страни, за да го фиксирате в желаната позиция. ㉖ Kui prožektor i nurk läheb pärast korduvat reguleerimist lahti, pinguta asendi fikseerimiseks kruvisid mõlemal küljel ㉗ Jei po pakartotinio reguliavimo prožektoriaus kampas atsilaisvina, vėl priveržkite varžtus abiejose pusėse, kad užfiksuotumėte padėtį. ㉘ Ja prožektora lenkis pēc atkārtotas regulēšanas kļūst vaļīgs, pievelciet skrūves abās pusēs, lai nostiprinātu pozīciju. ㉙ Ako se ugaо рефлектора олабави након поновљених подешавања, поново затегните завртње са обе стране да бисте фиксирали положај. ㉚ Якщо після багаторазового регулювання точковий світльник розхитається, знову затягніть гвинти з обох боків, щоб зафіксувати його положення. ㉛ Κάιτα-κάιτα ρεττεγενнен кейін прожектордың бұрышы босап кеткен жағдайда, орнын мықтап бекіту үшін екі жақтағы бұрандаларды қайта қатайтыңыз.

***** ① Referenzkontrolleinstellung ② Réglage de la commande de référence ③ Impostazione controllo di riferimento ④ Configuración de control de referencia ⑤ Configuração de controlo de referência ⑥ Ρύθμιση χειρισμού αναφοράς ⑦ Referentiebesturingsinstelling ⑧ Installfng for referenskontroll ⑨ Vertailuasetus ⑩ Referansekontrollinstilling ⑪ Referencekontrollinstilling ⑫ Nastavení referenčního ovládní ⑬ Referencia vezérítés beállítás ⑭ Ustawienie kontroli wartości odniesienia ⑮ Nastavenie referenčního ovládania ⑯ Nastavitev referenčnega nadzora ⑰ Referans kontrol ayan ⑱ Referentna kontrolna postavka ⑲ Setare control de referință ㉑ Настройка на референция контрол ㉒ Võrdluskontrolli seadistus ㉓ Etaloninio valdymo nustatymas ㉔ Atsauces vadības iestatījums ㉕ Postavka kontrole reference ㉖ Налаштування еталонного контролю



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11235862
16.10.2025