








SPOT SET ADJUSTABLE

SIMPLE DIM 3X 4.9W








	EAN	W	lm light source	lm output	K	°C	V~	mA	Hz	PF	▽ (°)	
SP SETADJSIMPLE DIM 4.9W827 BK	4099854595868	4.9	540	330	2700	-20... +40	220- 240	42	50/60	0.4	40	15000
SP SETADJSIMPLE DIM 4.9W827 GB	4099854595882	4.9	540	340	2700	-20... +40	220- 240	42	50/60	0.4	40	15000
SP SETADJSIMPLE DIM 4.9W827 WT	4099854445842	4.9	540	360	2700	-20... +40	220- 240	42	50/60	0.4	40	15000
SP SETADJSIMPLE DIM 4.9W827 BN	4099854445828	4.9	540	340	2700	-20... +40	220- 240	42	50/60	0.4	40	15000

SPOT SET ADJUSTABLE SIMPLE DIM 3X 4.9W




SPOT SET ADJUSTABLE SIMPLE DIM 3X 4.9W



SPOT SET ADJUSTABLE SIMPLE DIM 3X 4.9W



9 DIM MODE (<2s)



*** ⓐ Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. ⓑ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. ⓒ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. ⓓ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. ⓔ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. ⓕ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. ⓖ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. ⓗ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. ⓘ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. ⓙ Sjek om veggen/taket egner seg. Oppsøk professionell rådgivning dersom du er usikker. ⓚ Kontrollør væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. ⓛ Skontrolujte vhodnosť steny/stropu. Pokiaľ si nejste jisti, vyhľadajte odbornou radu. ⓜ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. ⓝ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszerű tanácsot. ⓞ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. ⓟ Skontrolujte vhodnosť steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. ⓠ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. ⓡ Duvann/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. ⓢ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. ⓣ Skontrolujte vhodnosť steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. ⓤ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. ⓥ Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą. ⓦ Pärbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidrību gadījumā meklējiet profesionālu padomu. ⓧ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. ⓨ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. ⓩ Қабырғаның/тебенің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз.

*** ⓐ Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten wieder fest, um die Position zu sichern, wenn sich der Winkel des Strahlers nach wiederholten Anpassungen löst. ⓑ Si l'angle du projecteur se desserre après des réglages répétés, resserrez les vis des deux côtés pour le fixer en place. ⓒ Si l'angolo del faretto si allenta dopo ripetute regolazioni, serrare nuovamente le viti su entrambi i lati per fissarne la posizione. ⓓ Si el ángulo del foco se afloja después de ajustarlo repetidamente, vuelva a apretar los tornillos de ambos lados para fijarlo en su sitio. ⓔ Se o ângulo do foco se soltar após ajustes repetidos, reaperte os parafusos em ambos os lados para fixar a posição. ⓕ Εδώ η γωνία του προβολέα χαλαρώνει μετά από επανειλημμένες ρυθμίσεις, οφείτε ξανά τις βίδες και στις δύο πλευρές για να σταθεροποιηστεί η θέση. ⓖ Als de hoek van de schijnwerper na herhaalde aanpassingen losraakt, draai dan de schroeven aan beide zijden weer vast om de positie vast te zetten. ⓗ Om spotlightsvinkel lossnar efter uppretrade justeringar, dra åt skruvarna på båda sidor för att säkra positionen. ⓘ Jos kohdevalon kulma löystyy toistuvien säätöjen jälkeen, kiristä molemmilla puolia olevat ruuvit uudelleen asennon varmistamiseksi. ⓙ Dersom spotvinkelen løssner etter gjentatte justeringer, strammer du skruene på begge sider for å sikre plasseringen. ⓚ Pokud se uhl bodového světla po opakovaných úpravách uvolní, utáhněte šrouby na obou stranách, aby se zajistila jeho poloha. ⓛ Если угол наклона прожектора изменяется после повторных регулировок, затяните винты с обеих сторон, чтобы зафиксировать его положение. ⓜ Ha a spotlámpa szögbe az ismételt beállítások után meglazul, a pozíció rögzítéséhez húzza meg újra a csavarokat mindkét oldalán. ⓞ Jeśli ustawienie katowej reflektora po wielu regulacjach stanie się luźne, należy ponownie dokręcić śruby po obu stronach, aby przytwierdzić go w danym położeniu. ⓟ Ak sa uhol svetlometa po opakovaných úpravách uvoľní, dotiahnite skrutky na oboch stranách, aby ste zaistili jeho polohu. ⓠ Se ke kot reflektorja po večkratnih nastavitvah zrahlja, ponovno privijte vijake na obeh straneh, da ga pritrdite na svoje mesto. ⓡ Tekrar aýarlandykdan sonra spot lambasının açısı gevşerse konumu sabitlemek için her iki taraftaki vidaları yeniden sıkın. ⓢ Ako se reflektor počne klimati nakon podešavanja, ponovno zategnite vijke s obje strane kako biste ga učvrstili. ⓣ Dacă unghiul reflectorului se slăbește după reglări repetate, strângeți din nou șuruburile de pe ambele părți pentru a fixa poziția. ⓤ Ako žgъът на прожектора се промени поради разхлабване след многократни настройки, затегнете отново винтовете от двете страни, за да го фиксирате в желаната позиция. ⓖ Kui projektorit nurk läheb pärast korduvat reguleerimist lahti, pinguta asendi fikseerimiseks kruvisid mõlemal küljel. ⓗ Jei po pakartotinio reguliavimo projektoriaus kampas atsilaisvina, vėl priveržkite varžtus abiejose pusėse, kad užfiksuotumėte padėtį. ⓘ Ja prožektora lenkjis pēc atkārtotas regulēšanas kļūst vaļņģis, pievelciet skrūves abās pusēs, lai nostiprinātu pozīciju. ⓙ Ako se ugaо рефлектора олабави након поновљених подешавања, поново затегните завртње са обе стране да бисте фиксирали положај. ⓚ Якщо після багаторазового регулювання точковий світльний розхитається, знову затягніть гвинти з обох боків, щоб зафіксувати його положення. ⓛ Қайта-қайта реттегеннен кейін прожектордың бұрышы босап кеткен жағдайда, орнын мықтап бекіту үшін екі жақтары бұрандаларды қайта қатайтыңыз.


					
	EAN	n		 QR code	ENERGY * X =
SP SETADJSIMPLE DIM 4.9W827 BK	4099854595868	1	AC87609		E
SP SETADJSIMPLE DIM 4.9W827 GB	4099854595882				
SP SETADJSIMPLE DIM 4.9W827 WT	4099854445842				
SP SETADJSIMPLE DIM 4.9W827 BN	4099854445828				

* ① Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ② This product contains a light source of energy efficiency class <X>. ③ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. ④ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑤ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑥ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑦ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑧ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑨ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. ⑩ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. ⑪ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. ⑫ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. ⑬ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑭ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). ⑮ Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. ⑯ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ⑰ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. ⑱ Та изделек vsebuje svetlobni vir razreda enerگیjske učinkovitosti <X>. ⑲ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică <X>. ⑳ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. ㉑ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. ㉒ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. ㉓ Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. ㉔ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase enerگیjske efikasnosti <X>. ㉕ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉖ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.


㉗ Start ① démarrer ② avvia ③ activar ④ iniciar ⑤ εκκίνηση ⑥ starten ⑦ starta ⑧ käynnistä ⑨ start ⑩ start ⑪ spusti ⑫ nysk ⑬ indítás ⑭ uruchom ⑮ spustit ⑯ zagon ⑰ başlat ⑱ pokretanje ⑲ start ⑳ стартиране ㉑ alusta ㉒ paleisti ㉓ ieslēgt ㉔ start ㉕ занустити ㉖ бастай

㉗ Festlegen ① définir ② imposta ③ establecer ④ définir ⑤ ρύθμιση ⑥ instellen ⑦ ställ in ⑧ aseta ⑨ angi ⑩ indstl ㉑ nastaviti ㉒ настройка ㉓ beállítás ㉔ ustaw ㉕ nastaviti ㉖ nastavitev ㉗ ayarla ㉘ postavljanje ㉙ set ㉚ настройка ㉛ komplet ㉜ nustatyti ㉝ iestatīt ㉞ podešavanje ㉟ встановити ㊱ опнати

㊱ Neustart ① redémarrer ② riavvia ③ reactivar ④ reiniciar ⑤ επανεκκίνηση ⑥ opnieuw starten ⑦ starta om ⑧ käynnistä uudelleen ⑨ omstart ⑩ genstart ㉑ restartovat ㉒ nepezanyck ㉓ ujrindítás ㉔ uruchom ponownie ㉕ reštartovat ㉖ ponovni zagon ㉗ yeniden başlat ㉘ ponovno pokretanje ㉙ repornire ㉚ рестартиране ㉛ taaskäivita ㉜ paleisti iš naujo ㉝ restartēt ㉞ restart ㉟ неpezанустити ㊱ қайта қосы



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11252358
17.10.2025