

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	BRAUN Photo Technik GmbH			
	Anschrift des Lieferanten	Produktmanagement, Merkurstrasse 8, 72184 Eutingen im Gäu, DE			
2.	Modellkennung	BRAUN DigiFrame 1594 16GB			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	C			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	9,8			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	C			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	11,6			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	3,8			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	3,8			W
10.	Art des elektronischen Displays	Sonstiges			
11.	Seitenverhältnis	4	:	3	
12.	Bildschirmauflösung	1 024	x	768	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	38,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	15			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	6,9			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	50			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	1			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	1			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	1			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	-			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			

25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	MODEL: XC018WH-1201500V1		
	<i>ii</i>	Eingangsspannung	240	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	12,0	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 05



EPREL-Eintragungsnummer 2349492

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2349492>

Lieferant: Braun Photo Technik GmbH (Hersteller)

Website: www.braun-germany.de

Kundenbetreuung:

Name: Produktmanagement

Website: <https://braun-phototechnik.de>

E-Mail-Adresse: info@braun-phototechnik.de

Telefonnummer: 07457-946560

Anschrift:

Merkurstrasse 8
72184 Eutingen im Gäu
Deutschland