

KERN HB0100-0.

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

KERN[®]



Sistema de medición

| | |
|--------------------------|---------|
| Campo de medición (Max): | 100 |
| Lectura: | 1 |
| Precisión (el [Max]): | 3 % |
| Unidades de pesaje: | Shore 0 |

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|-------|
| Temperatura ambiental mínima: | 0 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |

Categoría

| | |
|------------|------------|
| Categoría: | Durómetros |
|------------|------------|

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxA): | 180 x 120 x 50 mm |
| Peso bruto: | 480 g |
| Peso neto: | 160 g |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseño

| | |
|------------------------------|------------------|
| Dimensiones totales (AxPxA): | 115 x 60 x 25 mm |
| Material carcasa: | metal |