

KERN GAB6K0.05N

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	50 mg
Linealidad:	150 mg
Peso recomendado para ajuste:	6 kg (F2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-6000000 mg
Reproducibilidad:	50 mg
Resolución:	120000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	g kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,400 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	50 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	500 mg
Resolución de contaje:	120000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	90 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-128
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	445 x 375 x 205 mm
Peso bruto:	4,418 kg
Peso neto:	3 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	320 x 330 x 125 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	320 x 350 x 125 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	320 x 350 x 125 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	294 x 225 mm