

# KERN CM150-1N

Die Praktische mit Klappdeckel

# KERN®



## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de bolsillo

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	205 x 136 x 32 mm
Peso bruto:	313 g
Peso neto:	165 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	85 x 128 x 25 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (AxP):	71 x 79 mm

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 g
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	200 mg
Peso recomendado para ajuste:	100 g (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	1500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	g tl (Tw) tol

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
------------------------------	----------

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	70 h
---------------------------	------

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127