

KERN CH50K100

Praktisch, preiswert und stets griffbereit

KERN®



Funciones

Función Data Hold:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	20 h
---------------------------	------

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128H
--------------------	----------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de colgar

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	225 x 150 x 70 mm
Peso bruto:	546 g
Peso neto:	316 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	90 x 30 x 176,5 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	90 x 30 x 270 mm
Material carcasa:	Plástico

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	50 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	20 kg (M3)
Precisión (el [Max]):	0,005
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,100 cm
------------------------------	----------