

KERN HCN50K100IP

Die Handliche für erhöhte Lasten



Funciones

Función Data Hold: si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Temperatura ambiental mínima: 5 °C

Temperatura máxima de uso: 35 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento: 200 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS: 963-128H

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de colgar

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 155 x 220 x 75 mm

Peso bruto: 1,145 kg

Peso neto: 800 g

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA): 95 x 180 x 50 mm

Material carcasa: acero inoxidable

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 50 kg

Intervalo de estabilización: 2 s

Lectura [d]: 100 g

Linealidad: 200 g

Peso recomendado para ajuste: 50 kg (M2)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Precisión (el [Max]): 0,005

Reproducibilidad: 100 g

Resolución: 500

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 10 min

Unidades de pesaje: kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,200 cm