

# KERN CXB3K0.2

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	85 %
Humedad ambiental mínima:	15 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

n/a:	EURO
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	8 h
Tiempo de funcionamiento:	200 h
Tiempo de funcionamiento:	60 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza cuentapiezas

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	400 x 380 x 175 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	5,132 kg
Peso neto:	3,973 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	300 x 330 x 110 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	300 x 225 mm

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	200 mg
Linealidad:	400 mg
Peso recomendado para ajuste:	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	200 mg
Resolución:	15000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	g

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,800 cm

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	100 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	1 g
Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	30000

## Funciones

Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si