

KERN CXB30K2

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte



Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	85 %
Humedad ambiental mínima:	15 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

n/a:	EURO
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	8 h
Tiempo de funcionamiento:	200 h
Tiempo de funcionamiento:	60 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS: 963-128

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza cuentapiezas

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	375 x 400 x 178 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	5,160 kg
Peso neto:	4,200 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	300 x 330 x 110 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	300 x 225 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	2 g
Linealidad:	4 g
Peso recomendado para ajuste:	20 kg (M1); 10 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	2 g
Resolución:	15000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,800 cm

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 g
Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	30000

Funciones

Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si