

KERN EOB 150K50



Die Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen â auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	50 g
Linealidad:	100 g
Peso recomendado para ajuste:	100 kg (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	150 kg
Reproducibilidad:	50 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Funciones

Función Data Hold:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

n/a:	CH EURO
------	---------

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	60 h

Servicio

Adjustment at the location of installation:	961-249
Certificado DAkkS:	963-129

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	478 x 416 x 113 mm
Peso bruto:	5,700 kg
Peso neto:	4,650 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	213 x 110 x 45 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	315 x 305 x 55 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	1,800 m
Material carcasa:	plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (AxP):	314,500 x 304,500 mm