

Accesorios PS_ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

Datos generales para pedido

Tipo	PS_ZQV
Código	1121740000
Versión	Accesorios, Clavija de prueba
GTIN (EAN)	4032248902675
U.E.	1 Pieza

Accesorios PS_ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	94 mm	Altura (pulgadas)	3,701 inch
Peso neto	18 g	Diámetro	4 mm

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión	Conexión enchufable
------------------	---------------------

Datos nominales

Tensión nominal	1.000 V	Tensión máx. de soporte de embornado y sistema enchufable	1.000 V
Intensidad nominal	20 A	Corriente en conductor máximo	20 A

Dimensiones

Diámetro	4 mm
----------	------

Otros datos técnicos

Tipo de montaje	insertado
-----------------	-----------

Valores característicos del sistema

Versión	Clavija de prueba
---------	-------------------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002555	eClass 6.2	27-20-92-02
eClass 7.1	27-20-92-02	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-48	eClass 9.1	27-14-11-48

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN