

FTA-C300-32DO-FUSE-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FTA directas de entrada/salida digitales para C300 Honeywell IOTA's.

Interfaces pasivos (FTA) para conectar a las IOTAS digitales de Honeywell C300.

- Clara identificación: Mismo conector y orientación en la FTA y en la IOTA.
- El indicador luminoso (LED) muestra el estado de conmutación.
- Posibilidad de alimentar la IOTA desde el FTA (protección por fusible).
- Protección por fusible por canal (opcional).
- Tornillo o conexión directa.

Datos generales para pedido

Disponible hasta	2014-05-20
Tipo	FTA-C300-32DO-FUSE-Z
Código	1246920000
Versión	
GTIN (EAN)	4050118034899
U.E.	1 Pieza

FTA-C300-32DO-FUSE-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	217 mm	Longitud (pulgadas)	8,543 inch
Anchura	133 mm	Anchura (pulgadas)	5,236 inch
Altura	95 mm	Altura (pulgadas)	3,74 inch
Peso neto	858 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	60 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	50 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25...50 °C	Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Características generales

Indicación de estado LED por canal	No	Tipo de punto de prueba	No
Fusible por canal	500 mA	Indicación de estado LED de alimentación	Amarillo
Fusible de tensión de alimentación	5 A		

Datos de conexión

Conexión (lado de control) SLDV-THR 5.08

Especificaciones

Tensión de servicio	24 V DC ± 10%	Corriente máxima por canal	1 A
---------------------	---------------	----------------------------	-----

Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensión de aislamiento nominal	< 50 V AC	Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2	Tensión de impulso(1,2/50µs)	0,8 kV
Prueba de rigidez dieléctrica	0,35 kVAC		

Conexión de campo

Sección de embornado, mín.	0,13 mm ²	Sección de embornado, máx.	2,5 mm ²
----------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------

Conexión de alimentación

Sección de embornado, mín.	0,13 mm ²	Sección de embornado, máx.	2,5 mm ²
----------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 6.0	EC002780
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-24-22-16		

FTA-C300-32DO-FUSE-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones en línea**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

FTA-C300-32DO-FUSE-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

