

HDC - cajas HDC 48B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 48B ALU
Código	1295600000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65, Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, sin tapa
GTIN (EAN)	4050118092066
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas HDC 48B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	96,7 mm	Anchura (pulgadas)	3,807 inch
Altura	41,5 mm	Altura (pulgadas)	1,634 inch
Profundidad	167,7 mm	Profundidad (pulgadas)	6,602 inch
Peso neto	506,6 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Datos generales

Carcasas EMC	No	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Nota sobre la clase de protección	Nivel de protección con tapa cerrada IP 65
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP65

Dimensiones

Altura capota B	41,5 mm	Altura de la base B1	7 mm
Anchura base C1	96,7 mm	Anchura capota C	90 mm
Distancia entre agujeros longitud A2	148 mm	Longitud, caja	132 mm

Versión

Diseño	Estándar	Grupo	12
Indicado para ModuPlug®	Sí	Junta	NBR
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tapa	sin tapa
Tipo	Base abierta (paso)	Tipo de enclavamiento	Enclavamiento longitudinal
Versión de tapa	sin tapa	Versión, cajas	Base abierta
Versión, sistema de cierre	Enclavamiento longitudinal en la parte inferior		

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Base abierta (paso)		

General data

Grupo	12	Tipo de protección	IP65
-------	----	--------------------	------

Material

Color	gris
-------	------

HDC - cajas HDC 48B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN