

HDC - cajas HDC 10A ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 10A ADLU
Código	1664060000
Versión	HDC - cajas, Grupo: 2, Tipo de protección: IP65, Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con tapa
GTIN (EAN)	4008190420758
U.E.	1 Pieza

HDC - cajas
HDC 10A ADLU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	75,9 mm	Anchura (pulgadas)	2,988 inch
Altura	37,5 mm	Altura (pulgadas)	1,476 inch
Profundidad	84 mm	Profundidad (pulgadas)	3,307 inch
Medida de fijación, anchura	70 mm	Medida de fijación, altura	17,5 mm
Peso neto	139 g		

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del productoREACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP
84-69-5**Datos generales**

Carcasas EMC	No	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Nota sobre la clase de protección	Nivel de protección con tapa cerrada IP 65
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP65

Dimensiones

Altura capota B	37,5 mm	Altura de la base B1	5 mm
Anchura base C1	32 mm	Anchura capota C	29,5 mm
Distancia entre agujeros longitud A2	70 mm	Longitud, caja	63 mm

Versión

Diseño	Estándar	Grupo	2
Indicado para ModuPlug®	No	Junta	NBR
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte inferior	Tapa	con tapa
Tipo	Base abierta (paso)	Tipo de enclavamiento	Enclavamiento longitudinal
Versión de tapa	con tapa	Versión, cajas	Base abierta
Versión, sistema de cierre	Enclavamiento longitudinal en la parte inferior		

Design

Familia del producto	HDC - cajas	Tipo de producto	Cajas
Tipo	Base abierta (paso)		

General data

Tipo del enclavamiento	Enclavamiento longitudinal	Grupo	2
Tipo de protección	IP65		

Material

Color gris

HDC - cajas HDC 10A ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación técnica	1664060000 HDC 10A ADLU STP Blatt 1.pdf
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN

HDC - cajas HDC 10A ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

