

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Los distribuidores M12 se ofrecen en todas las versiones posibles. Los espacios de conexión M12 4,6 o 8 son de 4 o 5 polos. La salida colectora está diseñada, de forma opcional, como variante con cable fijo, o como variante con capota para autoconexión o con M23. Además, existen otras versiones especiales. Así hay distribuidores 1 a 1 para la libre elección de conexiones o también distribuidores que están permitidos para la zona Ex 1.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M
Código	1791461400
Versión	Distribuidor pasivo para sensores y actuadores, Versión de capota, 14 m, No
GTIN (EAN)	4032248221325
U.E.	1 Pieza

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR14M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 2.023 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos de conexión

Prensaestopas M 20 Pérdida del distribuidor Versión de capota

Datos del material

Material del distribuidor Plástico Material de contacto CuZn

Datos eléctricos

Intensidad de corriente máxima admisible por ranura 4 A

Datos técnicos de cable

Longitud de cable 14 m Número de polos 5

Datos técnicos generales

Número de polos 5 Grado de polución 3
 LED No

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Fecha de creación 2 de agosto de 2019 1:26:43 CEST