

THM THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

Datos generales para pedido

Tipo	THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
Código	111060000
Versión	THM, Señalizadores para cables y conductores, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, blanco
GTIN (EAN)	4032248885961
U.E.	1 Pieza
Impresora compatible	2430920000 2448870000

THM

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	36,5 mm	Anchura (pulgadas)	1,437 inch
Altura	25,4 mm	Altura (pulgadas)	1 inch
Profundidad	0,065 mm	Profundidad (pulgadas)	0,003 inch
Peso neto	260 g		

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	Anchura	36,5 mm
Color	blanco	Color de material según código de resistencia	9
Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	Sí	Homologación según UL 969	Sí
Material	Cinta de vinilo	Tamaño del campo para rotulación	12.7 x 25.4 mm
Tipo de impresión	sin imprimir	Unidades por rollo	2.500
Versión	autoadhesivo		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	7,5 mm	Diámetro externo del conductor, min.	4 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	35 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	0,75 mm²	diámetro externo del conductor	4 - 7.5 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP

THM THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

