

KERN 281-301

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	100 g
Lectura [d]:	1 g
Resolución:	100
Tiempo de calentamiento:	10 min

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado de calibración ISO: 961-100

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de resorte

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	230 x 26 x 17 mm
Peso bruto:	40 g
Peso neto:	25 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	220 x 12 x 12 mm
Material carcasa:	aluminio