

# KERN 281-752

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	2,500 kg
Lectura [d]:	20 g
Resolución:	125
Tiempo de calentamiento:	10 min

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado de calibración ISO: 961-100

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de resorte

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	230 x 26 x 17 mm
Peso bruto:	47 g
Peso neto:	32 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	220 x 12 x 12 mm
Material carcasa:	aluminio