

# KERN 283-483

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	50 N
Lectura [d]:	0,500 N
Precisión (el [Max]):	0,003

## Servicio

ISO Certificado di calibrazione (Tracción):	961-1610
--	----------

## Categoría

Categoría:	Medidores de fuerza
Product Group:	Medidor de fuerza mecánico

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	395 x 40 x 40 mm
Peso bruto:	414 g
Peso neto:	330 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	370 x 32 x 32 mm
Material carcasa:	aluminio