

KERN 283-902

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de medición [Max]:	500 N
Lectura [d]:	5 N
Precisión (el [Max]):	0,003

Servicio

ISO Certificado di calibrazione (Tracción):	961-1610
---	----------

Categoría

Categoría:	Medidores de fuerza
Product Group:	Medidor de fuerza mecánico

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	395 x 40 x 40 mm
Peso bruto:	571 g
Peso neto:	330 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	370 x 32 x 32 mm
Material carcasa:	aluminio