

KERN 285-202

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

KERN[®]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	20 kg
Lectura [d]:	200 g
Resolución:	100
Tiempo de calentamiento:	10 min

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado de calibración ISO: 961-101

Categoría

Product Group: Balanza de resorte

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	395 x 40 x 40 mm
Peso bruto:	517 g
Peso neto:	330 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	370 x 32 x 32 mm
Material carcasa:	aluminio