

# KERN 356-88

Blockgewicht, Gusseisen, lackiert

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

|                |       |
|----------------|-------|
| OIML clase:    | M2    |
| Tolerancia:    | 3 g   |
| Valor nominal: | 20 kg |

## Servicio

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Certificado DAkkS: | 962-645 |
|--------------------|---------|

## Embalaje & expedición

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxA): | 1 x 1 x 1 mm           |
| Peso bruto:                   | 20 kg                  |
| Peso neto:                    | 20 kg                  |
| Plazo de entrega:             | 24 h                   |
| Tipo de envío:                | Servicio de paquetería |

## Diseno

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Forma:    | Pesa de bloque        |
| Material: | hierro fundido lacado |