

KERN AC 02

KERN

Cabeza de bola en acero niquelado para pruebas compresión y de ruptura

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Pinza
Grupo de producto	Cabeza de bola

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	35×10×10 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	35×10×10 mm
Material	metal
Material de carcasa	metal
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M10 Agujero roscado M6
Fuerza de tracción/compresión [Max]	5 kN

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×100×10 mm
Peso neto	0,04 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg