

# KERN CM1K1N

Die Praktische mit Klappdeckel

# KERN®



## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de bolsillo

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	137 x 204 x 32 mm
Peso bruto:	318 g
Peso neto:	188 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA):	85 x 130 x 25 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (AxP):	70 x 80 mm

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	1 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	1 g
Linealidad:	2 g
Peso recomendado para ajuste:	1 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	1 g
Resolución:	1000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	g tl (Tw) tol

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
------------------------------	----------

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	70 h
---------------------------	------

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127