

KERN CM320-1N

Die Praktische mit Klappdeckel

KERN®



Categoría

| | |
|----------------|---------------------|
| Categoría: | Balanzas |
| Product Group: | Balanza de bolsillo |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxA): | 140 x 200 x 30 mm |
| Peso bruto: | 318 g |
| Peso neto: | 216 g |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|------------------------------|------------------|
| Dimensiones carcasa (AxPxA): | 85 x 130 x 25 mm |
| Material carcasa: | Plástico |
| Material de plato de pesaje: | Plástico |
| Superficie de pesaje (AxP): | 70 x 80 mm |

Sistema de medición

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]: | 320 g |
| Intervalo de estabilización: | 2 s |
| Lectura [d]: | 100 mg |
| Linealidad: | 200 mg |
| Peso recomendado para ajuste: | 200 g (M3) |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa |
| Reproducibilidad: | 100 mg |
| Resolución: | 3200 |
| Sistema de pesaje: | Bandas extensométricas |
| Tiempo de calentamiento: | 10 min |
| Unidades de pesaje: | g tl (Tw) tol |

Indicación

| | |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 1,200 cm |
|------------------------------|----------|

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|-------|
| Humedad ambiental máxima: | 80 % |
| Temperatura ambiental mínima: | 5 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 35 °C |

Suministro energético

| | |
|---------------------------|------|
| Tiempo de funcionamiento: | 70 h |
|---------------------------|------|

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127